

META SQUARE Mitigeur monocommande - Platine brossé

META SQUARE

33 815 861 Version du produit de 01/02/2023



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platine brossé | 33 815 861-06 |
|  | Chrome | 33 815 861-00 |
|  | Platine | 33 815 861-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 33 815 861-09 |
|  | Dark Chrome | 33 815 861-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 815 861-28 |
|  | Noir mat | 33 815 861-33 |
|  | Bronze brossé | 33 815 861-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 815 861-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 33 815 861-47 |
|  | Chrome brossé | 33 815 861-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 33 815 861-99 |

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Platine brossé 82 424 970-06



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Platine brossé 10 712 970-06



mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META SQUARE Mitigeur monocommande - Platine brossé

META SQUARE

33 815 861 Version du produit de 01/02/2023

Certificats et durabilité

LGA_38 WRAS_240102



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 28 22 284 00-06 | bec déverseur | 1,00 | 10 |
| 4 | 90 28 30 052 00-06 | hotte | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 24 04 266 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 20 66 033 00-06 | poignée | 1,00 | 10 |
| 7 | 04 30 04 101 00 90 | flexible | 2,00 | 2 |
| 6 | 04 23 10 044 08 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 15 05 042 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |