

VAIA Batteria arcata a due fori per doccetta/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato

VAIA

19 825 809 Versione del prodotto da 01/07/2023



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Miscelatore monocomando a due fori in combinazione con doccetta di scarico/ doccia professionale

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum spazzolato | 19 825 809-99 |
| | Cromato | 19 825 809-00 |
| | Platinato spazzolato | 19 825 809-06 |
| | Platinato | 19 825 809-08 |
| | Ottone (Oro 23k) | 19 825 809-09 |
| | Dark Chrome | 19 825 809-19 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 19 825 809-28 |
| | Nero opaco | 19 825 809-33 |
| | Bronzo spazzolato | 19 825 809-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 19 825 809-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 19 825 809-47 |
| | Cromo spazzolato | 19 825 809-93 |

Prodotti complementari

**VAIA Dispenser con rosetta - Dark 82 434 809-99
Platinum spazzolato**





VAIA Batteria arcata a due fori per doccetta/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato

VAIA

19 825 809 Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità


LGA_38

VAIA Batteria arcata a due fori per doccetta/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato

VAIA

19 825 809 Versione del prodotto da 01/07/2023

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 28 22 396 00-99 | bocca di erogazione | 1,00 | 20 |
| 2 | 90 20 80 036 00-99 | manopola | 2,00 | 20 |
| 4 | 90 90 03 131 00 90 | parte superiore | 2,00 | 2 |
| 3 | 90 12 12 232 00 90 | bussola a scatto | 2,00 | 2 |
| 7 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 6 | 04 30 11 040 00 90 | set di fissaggio | 2,00 | 2 |
| 5 | 90 14 10 043 00 90 | guarnizione | 2,00 | 2 |
| 8 | 04 30 04 101 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |