

## MEM Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine

MEM

20 000 783 Version du produit de 10/03/2014



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platine                     | 20 000 783-08 |
|  | Chrome                      | 20 000 783-00 |
|  | Platine brossé              | 20 000 783-06 |
|  | Dark Chrome                 | 20 000 783-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 20 000 783-28 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 20 000 783-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 20 000 783-47 |
|  | Dark Platinum brossé        | 20 000 783-99 |

## MEM Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine


MEM

20 000 783 Version du produit de 10/03/2014

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MEM Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine

MEM

20 000 783 Version du produit de 10/03/2014


### Certificats et durabilité

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

20 000 783 Version du produit de 10/03/2014

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation      | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 5  | 04 17 11 023 10 90 | raccord multiple | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 90 90 03 132 00 90 | tête céramique   | 1,00                 | 2                  |
| 6  | 09 30 11 059 90    | rondelle         | 1,00                 | 2                  |
| 7  | 09 23 10 012 90    | écrou            | 1,00                 | 2                  |
| 1  | 90 20 78 002 05-08 | poignée ( hot )  | 1,00                 | 40                 |
| 3  | 04 17 11 058 32 90 | partie latérale  | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 04 23 10 032 78 90 | set de fixation  | 1,00                 | 2                  |