

Dornbracht Montageanleitung

Installation instructions

Montagehandleiding

Instructions de montage

Istruzioni per il montaggio

Instrucciones de montaje

Installation instructions


Monteringsanvisning

Montážní návod

Instrukcja montażu

Инструкция по монтажу

安装指导



DE Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor möglichem Tod oder möglichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.



VORSICHT!

Dieses Symbol warnt vor leichten oder mittelschweren Verletzungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.



ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor Sachschäden bei Nichtbeachten der Hinweise.



HINWEIS!

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.

Alle zum Produkt gehörenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu übergeben. Ansonsten kann die Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschränkt sein.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service. Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht:

www.dornbracht.com.



HINWEIS!

Informationen zur Planungsanleitung finden Sie unter <https://td.dornbracht.com>.



ACHTUNG!

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die folgenden Benutzerhinweise sorgfältig lesen. Im Falle der Nichteinhaltung lehnt die Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

Sämtliche Sanitärarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitärfachinstallateur gemäß den einschlägigen DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), den länderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen auszuführen.

Sämtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Elektrofachinstallateur gemäß den einschlägigen DIN / EN Vorgaben (VDE 0100 etc.), den länderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen auszuführen.



Elektroarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand vorzunehmen!

Örtliche Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.



Das Deckenmodul muss von 2 Personen montiert werden!



Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.



VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Körperteile (z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.

- Verletzten Körperteil hochlagern.
- Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem sterilen Verband versorgen.
- Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem Arzt untersucht und behandelt werden.
- Jede kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt untersucht und ggf. behandelt werden.

Technische Daten

Gewicht

Gesamt (Deckenmodul)	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Deckeneinbaugehäuse	35 kg / 77 lbs. (US)
Strahlmodul	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Abdeckung	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi / 3 bar Fließdruck	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

Minimaler Durchfluss

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi / 3 bar Fließdruck	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

Minimaler Durchfluss

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi / 3 bar Fließdruck	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

Minimaler Durchfluss

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Betriebsbedingungen

Zulässige Betriebstemperaturen

Kaltwassertemperatur	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Warmwassertemperatur	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Empfohlene Warmwassertemperatur	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Eine Kombination mit Durchlauferhitzern ist ausgeschlossen.

Zulässiger Fließdruck

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar

Empfohlener Fließdruck 300 kPa / 44 psi / 3 bar

Prüfdruck max. 16 bar
bei Prüfung mit Wasser für 60 Sekunden

Betriebsdruck max. 11 bar

Empfohlene Wasserhärte:

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH

Bei härterem Wasser ist eine Enthärtungsanlage in die Hauptleitung einzubauen.

Maße finden Sie am Ende der Anleitung.

Elektrotechnische Daten

Primäre Anschlussdaten

Nennspannung	100 – 240 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Nennleistung	< 35 W
Standby-Leistung	< 2 W

Deckenmodul

Versorgungsspannung	12 V DC
Umgebungstemperatur	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	



HINWEIS!

Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Leuchtmittel

Technologie	LED (RGBW)
Schutzart	IP X5
Kompatibilität	ZigBee Light Link
Kennzeichnung	CE

Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Elektro-Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701). Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten. Folgende Elektro-Komponenten müssen außerhalb der Schutzbereiche 0 – 2 installiert sein: Netzteil zugänglich (Revision).

Das Produkt muss dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen werden.

Bauseits vorzusehen:

Es muss gewährleistet sein dass das Produkt allpolig vom Netz getrennt werden kann.

- Überstromschutzeinrichtung
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

GB General safety instructions



WARNING!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury due to non-compliance with the safety instructions.



CAUTION!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-compliance with the safety instructions.



ATTENTION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.



NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

Please read this manual and follow the instructions.

All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:

www.dornbracht.com.



NOTICE!

Information on the Planning Guide can be found at <https://td.dornbracht.com>.



ATTENTION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.



Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.



It takes 2 people to fit the ceiling module!



Only use suitable ladders / climbing aids.



CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.

- Elevate the injured part of the body.
- If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.
- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.
- All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Technical data

Weight

Total (ceiling module)	57.5 kg / 127 lbs. (US)
Ceiling installation enclosure	35 kg / 77 lbs. (US)
spray module	17 kg / 37.5 lbs. (US)
Cover	5.5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

Minimum flow

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

Minimum flow

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

Minimum flow

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Hot water temperature	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Recommended hot water temperature	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Flow pressure

Permissible flow pressure

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Recommended flow pressure	300 kPa / 44 psi / 3 bar

Test pressure

max. 16 bar
when tested with water for 60 seconds

Operating pressure

max. 11 bar

Water hardness

Recommended water hardness:

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7.5 – 8.8 °e / 10.7 – 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal voltage	100 – 240 V AC
Frequency	50 – 60 Hz
Nominal power	< 28 W
Standby-power	< 2 W

Ceiling module

Supply voltage	12 V DC
Ambient temperature	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relative humidity	



NOTICE!

Not suitable for use in a steam bath.

Light source

Technology	LED (RGBW)
Degree of protection	IP X5
Compatibility	ZigBee Light Link
Marking	CE

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to national statutory regulations, where different. The following electrical components must be installed outside safety zones 0 – 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed conductors.

Provided by customer:

It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.

NL Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaar of mogelijk ernstig lichamelijk letsel bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor licht of middelmatig zwaar letsel bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.



OPGELET!

Dit symbool waarschuwt voor materiële schade bij het niet-naleven van de instructies.



OPMERKING!

Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht.

Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker worden overhandigd. De aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service van Dornbracht. U vindt de contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op de website van Dornbracht:

www.dornbracht.com.



OPMERKING!

Informatie over de planningsgids is te vinden op <https://td.dornbracht.com>.



OPGELET!

Lees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door. Bij niet-nakoming is Dornbracht AG & Co. KG op geen enkele manier aansprakelijk.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende DIN / EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd elektrotechnicus volgens de geldende DIN / EN normen (VDE 0100 etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke energiebedrijven.



Voer werkzaamheden aan elektrische installaties alleen uit aan installaties in spanningsloze toestand.

Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.



Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de scherpe randen.

- Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.
- Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel verband aan.
- Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts voor behandeling.
- Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met een eventuele behandeling.

Technische gegevens

Gewicht

Totaal (plafondmodule)	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Plafondinbouwbehuizing	35 kg / 77 lbs. (US)
Straalmodule	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Afdekking	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
dynamische druk	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Minimale Durchfluss	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
dynamische druk	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Minimale doorstroom	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
dynamische druk	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Minimale doorstroom	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Bedrijfsvoorwaarden

Toegestane bedrijfstemperaturen

Koudwatertemperatuur	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Warmwatertemperatuur	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Aanbevolen warmwatertemperatuur	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Een combinatie met geisers (doorstroomtoestellen) is niet mogelijk.

Toegestane dynamische druk:

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Aanbevolen dynamische druk	300 kPa / 44 psi / 3 bar
Test pressure	max. 16 bar
when tested with water for 60 seconds	
Operating pressure	max. 11 bar

Aanbevolen waterhardheid

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH
--

Installeer bij een hogere waterhardheid een onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

Elektrotechnische gegevens

Gegevens primaire aansluiting

Nominale spanning	100 – 240 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Nominaal vermogen	< 35 W
Standby-vermogen	< 2 W

Plafondmodule

Toevoerspanning	12 V DC
Omgevingstemperatuur	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relatieve luchtvochtigheid	

OPMERKING!

Niet geschikt voor gebruik in een stoombad.

Verlichtingsmiddel

Technologie	LED (RGBW)
Veiligheidsklasse	IP X5
Kompatibiliteit	ZigBee Light Link
Markering	CE

Dornbracht adviseert een systeemintegrator in te schakelen.

Informatie elektrische installatie

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht. Afwijkende nationale voorschriften dienen in acht te worden genomen. De volgende elektrische componenten moeten buiten de veiligheidszones 0 – 2 zijn geïnstalleerd: Stroomvoorziening toegankelijk (revisie).

Het product moet permanent worden aangesloten op vast geïnstalleerde kabels.

Ter plekke voorzien:

Er moet voor worden gezorgd dat het product van alle polen van het net kan worden gescheiden.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

FR Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT !

Ce symbole met en garde contre le risque potentiel de blessures mortelles ou graves en cas de non-respect des consignes de sécurité.



PRUDENCE !

Ce symbole met en garde contre le risque de blessures légères ou modérées en cas de non-respect des consignes de sécurité.



IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en cas de non-respect des consignes.



REMARQUE !

Ce symbole signale des informations importantes.

Veuillez lire les instructions et respecter les consignes.

Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent être remis à l'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du fabricant peut être limitée en cas de sinistre.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou l'utilisation, veuillez contacter le service technique de Dornbracht. Vous trouverez les coordonnées du service à contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht :

www.dornbracht.com.



REMARQUE !

Vous trouverez des informations sur le guide de planification sur <https://td.dornbracht.com>.



IMPORTANT !

Il est impératif que vous lisiez attentivement les instructions d'utilisation suivantes.

En cas de non-respect des présentes instructions, la société Dornbracht AG & Co. KG décline toute responsabilité.

Tous les travaux sanitaires doivent être effectués par un installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux spécifications des normes DIN / EN applicables (DIN 1988, EN 1717, EN 806, réglementation en matière d'eau potable, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d'eau locales.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien compétent et qualifié conformément aux spécifications des normes DIN / EN applicables (VDE 0100, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d'énergie locales.



Les travaux électriques doivent être effectués uniquement hors tension !

Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent être respectées en priorité.



Utiliser uniquement des échelles / marchepieds adaptés.



ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues à des arêtes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de protection.

Évitez que d'autres parties du corps (la tête par ex.) n'entrent en contact avec les arêtes vives.

- Surélever la partie du corps blessée.
- Le cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la recouvrir d'un pansement stérile.
- Toute coupure profonde doit être examinée immédiatement par un médecin et traitée.
- Une petite coupure doit être examinée par un médecin et, le cas échéant, traitée.

Caractéristiques techniques

Poidst

otal (module de plafond)	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Boîtier à encastrer au plafond	35 kg / 77 lbs. (US)
Module de jet	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Cache.....	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Débit maximal à une pression dynamique de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Débit minimal	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Débit maximal à une pression dynamique de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Débit minimal	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Débit maximal à une pression dynamique de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Débit minimal	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement admissibles

Température de l'eau froide	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Température de l'eau chaude	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Température de l'eau chaude recommandée	≤ 60 °C / ≤ 140 °F
Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.	

Pression dynamique admissible

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90.....	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Pression dynamique recommandée.....	300 kPa / 44 psi / 3 bar
Essai de pression	max.16 bar
lors de l'essai avec de l'eau pendant 60 secondes	
Pression de service	max.11 bar

Dureté de l'eau recommandée

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH

Si l'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d'eau dans la conduite principale.

Vous trouverez les dimensions à la fin des instructions.

Caractéristiques électrotechniques

Données de connexion primaires

Tension nominale	100 – 240 V AC
Fréquence.....	50 – 60 Hz
Puissance nominale	< 28 W
Standby-puissance	< 2 W

Module de plafond

Tension d'alimentation.....	12 V DC
Température ambiante	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Humidit é relative	



REMARQUE !

Ne convient pas à une utilisation dans un bain de vapeur.

Sources lumineuses

Technologie	LED (RGBW)
Fréquence d'entrée	IP X5
Compatibilité	ZigBee Light Link

Marquage..... CE

Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.

Consignes concernant l'installation électrique

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701). Tenir compte des différentes réglementations nationales. Les composants électriques suivants doivent être installés à l'extérieur des zones de protection 0 – 2 : Bloc d'alimentation accessible (révision).

Le produit doit être raccordé de manière permanente aux conduites fixes.

À prévoir sur site

Il faut s'assurer que le produit peut être débranché du secteur sur tous les pôles.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

IT Avvertenze di sicurezza generali



WAVVERTENZA!

Questo simbolo indica un possibile rischio di morte o lesioni gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE!

Questo simbolo indica rischio di lesioni minori o di modesta entità in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.



IMPORTANT!

Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.



AVVISO!

Questo simbolo indica informazioni importanti.

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite.

Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilità del fabbricante in caso di danni può essere limitata.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti l'assistenza tecnica di Dornbracht. I dati di contatto sono riportati sul retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di Dornbracht:

www.dornbracht.com.



AVVISO!

Le informazioni sulla guida alla pianificazione sono disponibili sul sito <https://td.dornbracht.com>.



IMPORTANT!

È indispensabile che l'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle disposizioni in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali responsabili della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito da un elettricista esperto e qualificato conformemente alle disposizioni in materia DIN / EN (VDE 0100 ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di energia.



Effettuare i lavori su parti elettriche solo in assenza di tensione.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali.



Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti

Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.

Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con spigoli taglienti.

- Tenere alzata la parte del corpo lesa.
- Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una fasciatura sterile.
- In caso di lesioni da taglio profonde consultare immediatamente un medico e adottare le cure mediche del caso.
- In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico e adottare le cure mediche del caso.

Dati tecnici

Peso

Totale (modulo da soffitto).....	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Scatola da incasso a soffitto	35 kg / 77 lbs. (US)
Modulo soffione.....	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Copertura	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Portata minima	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Portata minima	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Portata minima	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili

Temperatura dell'acqua fredda.....	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Temperatura dell'acqua calda	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Temperatura dell'acqua calda consigliata.....	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

La combinazione con scaldabagni istantanei è esclusa.

Pressione idraulica dinamica ammissibile

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90.....	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar

Pressione idraulica dinamica consigliata	300 kPa / 44 psi / 3 bar
--	--------------------------

Pressione di prova	max. 16 bar
se testato con acqua per 60 secondi	

Pressione operativa	max. 11 bar
---------------------------	-------------

Durezza dell'acqua raccomandata

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH
--

In presenza di acqua più dura, installare un impianto di addolcimento nella tubazione principale.

Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle istruzioni.

Dati elettrotecnici

Dati della connessione primaria

Tensione nominale	100 – 240 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza nominale.....	< 28 W
Standby-potenza.....	< 2 W

Modulo da soffitto

Tensione d'alimentazione	12 V DC
Temperatura ambiente	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Umidità relativa	



AVVISO!

Non adatto all'uso in un bagno di vapore.

Illuminante

Tecnologia	LED (RGBW)
Tipo di protezione	IP X5
Compatibilità	ZigBee Light Link

Marcatatura.....	CE
------------------	----

Dornbracht raccomanda di consultare un esperto in integrazione di sistemi.

Indicazioni elettriche

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione ai sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Le disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata devono essere rispettate. I seguenti componenti elettrici devono essere montati al di fuori delle zone di protezione 0 – 2: Alimentazione accessibile (revisione).

Il prodotto deve essere collegato in modo permanente a linee fisse.

Da predisporre separatamente

È necessario accertarsi di poter scollegare il prodotto dalla rete a tutti i poli.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

es Indicaciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo advierte de un posible peligro de muerte o de posibles lesiones graves si no se respetan las indicaciones de seguridad.



¡PRECAUCIÓN!

Este símbolo advierte de lesiones leves o considerables si no se respetan las indicaciones de seguridad.



¡ATENCIÓN!

Este símbolo advierte de daños materiales si no se cumplen las indicaciones.



¡AVISO!

Este símbolo advierte sobre informaciones importantes.

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.

Se deberán entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad del fabricante puede verse restringida en caso de reclamación.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso póngase en contacto con el Servicio Técnico de Dornbracht. Encontrará los datos de contacto correspondientes en el dorso de estas instrucciones y en la página web de Dornbracht:

www.dornbracht.com.



¡AVISO!

Puede encontrar información sobre la guía de planificación en <https://td.dornbracht.com>.



¡ATENCIÓN!

Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las indicaciones para usuarios. En caso de no seguir dichas indicaciones, Dornbracht AG & Co. KG se eximirá de toda responsabilidad.

Todos los trabajos sanitarios deberán ser realizados por un instalador sanitario profesional competente y cualificado según las especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988, EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberán ser realizados por un electricista profesional competente y cualificado según las especificaciones DIN / EN correspondientes (VDE 0100, etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de energía locales.



Los trabajos eléctricos se deberán realizar sin tensión eléctrica.

Se deberán cumplir con carácter prioritario las normas locales de prevención de accidentes.



Utilizar sólo escaleras / taburetes adecuados.



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de protección puestos a la hora de realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. ej., la cabeza) con los cantos puntiagudos.

- Coloque la parte del cuerpo herida en alto.
- En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una venda esterilizada.
- Todos los cortes profundos deberán ser examinados y tratados inmediatamente por un médico.
- Todos los pequeños cortes deberán ser examinados inmediatamente por un médico y en caso pertinente, tratados por el mismo.

Datos técnicos

Peso

Total (módulo de techo)	57,5 kg / 127 lbs (US)
Carcasa de montaje empotrado de techo	35 kg / 77 lbs (US)
Módulo de chorro	17 kg / 37,5 lbs (US)
Cubierta	5,5 kg / 12 lbs (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Caudal máximo con una presión hidráulica de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Caudal mínimo	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Caudal máximo con una presión hidráulica de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Caudal mínimo	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Caudal máximo con una presión hidráulica de 300 kPa / 45 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Caudal mínimo	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Condiciones de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento permitidas

Temperatura de agua fría	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Temperatura de agua caliente	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Temperatura de agua caliente recomendada	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Se excluye una combinación con un calentador de agua continuo.

Presión hidráulica permitida

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Presión hidráulica recomendada	300 kPa / 44 psi / 3 bar
Presión de prueba	máx. 16 bar cuando se prueba con agua durante 60 segundos
Presión de funcionamiento	máx. 11 bar

Dureza del agua recomendada

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH
--

En caso de agua más dura se deberá montar una instalación de ablandamiento en la tubería general.

Encontrará las medidas al final de las instrucciones.

Datos electrotécnicos

Datos de la conexión primaria

Tensión nominal	100 – 240 V AC
Frecuencia	50 – 60 Hz
Potencia nominal	< 28 W
Standby-potencia	< 2 W

Módulo de techo

Tensión de alimentación	12 V DC
Temperatura de ambiente	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Humedad del aire relativa	



¡AVISO!

No es adecuado para su uso en un baño de vapor.

Iluminación

Tecnología	LED (RGBW)
Tipo de protección	IP X5
Compatibilidad	ZigBee Light Link

Símbolo de identificación

CE

Dornbracht recomienda utilizar un integrador de sistemas.

Indicaciones eléctricas

Respete las normas de los campos de protección según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Se han de cumplir las normas nacionales divergentes. Los siguientes componentes eléctricos tendrán que estar instalados fuera de los campos de protección 0 – 2: Fuente de alimentación accesible (revisión).

El producto debe estar enchufado permanentemente a tomas fijas.

Se deberá prever en la obra

Debe garantizarse que el producto pueda ser separado totalmente de la red eléctrica.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

us General safety instructions



WARNING!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury due to non-compliance with the safety instructions.



CAUTION!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-compliance with the safety instructions.



ATTENTION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.



NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

Please read this manual and follow the instructions.

All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:

www.dornbracht.com.



NOTICE!

Information on the Planning Guide can be found at <https://td.dornbracht.com>.



ATTENTION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.



Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.



It takes 2 people to fit the ceiling module!



Only use suitable ladders / climbing aids.



CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.

- Elevate the injured part of the body.
- If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.
- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.
- All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and over, and also by persons with restricted physical, sensory or mental capacity or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on safe use of the appliance and understand the resulting risks.

Technical data

Weight

Total (ceiling module)	57.5 kg / 127 lbs. (US)
Ceiling installation enclosure	35 kg / 77 lbs. (US)
spray module	17 kg / 37.5 lbs. (US)
Cover	5.5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

Minimum flow

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

Minimum flow

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

Minimum flow

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Hot water temperature	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Recommended hot water temperature	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Flow pressure

Permissible flow pressure:

335 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Recommended flow pressure	300 kPa / 44 psi / 3 bar
Test pressure	max. 232 psi
when tested with water for 60 seconds	
Operating pressure	max. 160 psi

Water hardness

Recommended water hardness:

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7.5 – 8.8 °e / 10.7 – 12.5 °fH
--

If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal voltage	100 – 240 V AC
Frequency	50 – 60 Hz
Nominal power	< 28 W
Standby-power	< 2 W

Ceiling module

Supply voltage	12 V DC
Ambient temperature	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relative humidity	



NOTICE!

Not suitable for use in a steam bath.

Light source

Technology	LED (RGBW)
Degree of protection	IP X5
Compatibility	ZigBee Light Link

Marking

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to national statutory regulations, where different. The following electrical components must be installed outside safety zones 0 – 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed conductors.

Provided by customer

It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.

se Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING!

Denna symbol varnar för ev. dödsolyckor eller ev. allvarliga personskador om säkerhetsanvisningarna inte beaktas.



OBSERVERA!

Denna symbol varnar lätta eller medelsvåra personskador om säkerhetsanvisningarna inte beaktas.



OBS!

Denna symbol varnar för egendomsskador om anvisningarna inte beaktas.



MEDDELANDE!

Denna symbol gör användaren uppmärksam på viktig information.

Läs igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.

Samtliga anvisningar och dokument ska överräckas till slutkonsumenten. I annat fall kan tillverkarens ansvar vara begränsat om skador skulle uppstå.

Om du har frågor eller är osäker på hur du ska montera eller använda produkten är du välkommen att kontakta Dornbrachts tekniska service. Vår kontaktinformation hittar du på baksidan av dessa anvisningar samt på Dornbrachts hemsida:

www.dornbracht.com,



MEDDELANDE!

Information om planeringsguiden finns på <https://td.dornbracht.com>.



OBS!

Det är tvunget nödvändigt att läsa igenom följande användningsanvisningar. Om detta inte beaktas kommer Dornbracht AG & Co. KG att avsäga sig allt ansvar.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomföras av en behörig VVS-installatör enl. gällande DIN / EN-standarder (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO osv.), landsspecifika föreskrifter samt föreskrifterna från lokala vattenförsörjningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomföras av en behörig elinstallatör enl. gällande DIN / EN-standarder (VDE 0100 osv.), landsspecifika föreskrifter samt föreskrifterna från lokala energibolag.



Utför endast elanslutningen i spänningslöst tillstånd.

Lokala arbetsmiljöregler ska alltid iakttas med högsta prioritet.



Använd endast lämpliga stegar / uppstigningsanordningar.



OBSERVERA!

Risk för skärskador av vassa kanter

Använd alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt med vassa kanter.

- Skadade kroppsdelar ska placeras högt.
- Skärskador ska rengöras, desinficeras och förses med ett sterilt förband.
- Alla slags djupa skärskador ska genast undersökas och behandlas av en läkare.
- Alla slags lätta skärskador ska genast undersökas av en läkare och vid behov behandlas.

Tekniska data

Vikt

Totalt (takmodul)	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Kåpa för montering i innertak	35 kg / 77 lbs. (US)
strålmödel	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Lock	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximalt flöde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flödestryck	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

Minimalt flöde

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximalt flöde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flödestryck	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

Minimalt flöde

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximalt flöde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flödestryck	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

Minimalt flöde

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Driftsförhållanden

Tillåtna drifttemperaturer

Kallvattentemperatur	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Rekommenderad kallvattentemperatur	15 °C / 59 °F
Varmvattentemperatur	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Rekommenderad varmvattentemperatur	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

En kombination med genomströmningsberedare är inte möjlig.

Flödestryck

Tillåtet flödestryck

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Rekommenderat flödestryck	300 kPa / 44 psi / 3 bar
Testtryck	max. 16 bar
vid test med vatten i 60 sekunder	
Drifttryck	max. 11 bar

Rekommenderad vattenhårdhet

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH

Vid hårdare vatten ska en avhärtningsanläggning monteras in i huvudledningen.

Måttuppgifter finns i slutet av anvisningen.

Elektrotekniska data

Primära anslutningsuppgifter

Märkspänning	100 – 240 V AC
Ingångsfrekvens	50 – 60 Hz
Märkeffekt	< 28 W
Standby-märkeffekt	< 2 W

Takmodul

Matningsspänning	12 V DC
Omgivningstemperatur	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relativ luftfuktighet	



MEDDELANDE!

Inte lämplig för användning i ångbad.

Illuminant

Teknik	LED (RGBW)
Kapslingsklass	IP X5
Kompatibilitet	ZigBee Light Link

Märkning

Dornbracht rekommenderar att du kontakter en systemintegratör.

Information om elinstallation

Beakta föreskrifterna för skyddsområdena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701).

Avvikande nationella föreskrifter ska beaktas. Följande elkomponenter ska ha installerats utanför skyddsområde 0 – 2: Tillgänglig strömförsörjning (revidering).

Produkten måste alltid vara ansluten till fast installerade ledningar.

Tillhandahålls vid installation

Det måste garanteras att produkten kan skiljas allpoligt från nätet.

- Residual current device
- Overcurrent protection device



VAROVÁNÍ!

Tento symbol varuje před možným usmrcením a možnými těžkými zraněními v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů.



VÝSTRAHA!

Tento symbol varuje před lehkými a středně těžkými zraněními v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů.



POZOR!

Tento symbol varuje před věcnými škodami v důsledku nedodržení pokynů.



UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol upozorňuje na důležité informace

Přečtěte si prosím návod a řiďte se podle pokynů.

Všechny návody a dokumenty náležící k výrobku je třeba předat koncovému uživateli. Jinak by mohlo v případě škodní události dojít k omezení záruky poskytované výrobcem.

Při dotazech nebo nejasnostech ohledně montáže nebo obsluhy kontaktujte prosím technickou podporu společnosti Dornbracht. Příslušné kontaktní údaje naleznete na zadní straně tohoto návodu a na domovské stránce společnosti Dornbracht:

www.dornbracht.com.



UPOZORNĚNÍ!

Informace o průvodci plánováním naleznete na adrese <https://td.dornbracht.com>.



POZOR!

Je nezbytně nutné, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny pro uživatele. V případě nedodržení společnost Dornbracht AG & Co. KG odmítá jakoukoli odpovědnost.

Veškeré sanitární práce musí provádět fundovaný a kvalifikovaný odborný instalatér v souladu s příslušnými normami DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle předpisů dané země a předpisů místního podniku pro zásobování vodou.

Veškeré elektroinstalace musí provádět fundovaný a kvalifikovaný odborný elektroinstalatér v souladu s příslušnými normami DIN / EN (VDE 0100 atd.), podle předpisů dané země a předpisů místního energetického podniku.



Elektroinstalační práce lze provádět pouze v beznapěťovém stavu!

Místní předpisy pro bezpečnost práce mají přednost.



Požijte pouze vhodné žebříky / stoupací pomůcky.



VÝSTRAHA!

Nebezpečí pořezání o ostré hrany

Noste ochranné rukavice při nutných pracích.

Vyhněte se kontaktu ostatních částí těla (např. hlavy) s ostrými hranami.

- Poraněnou část těla dejte nahoru.
- Řezné rány popř. vyčistěte, vydezinfikujte a ovažte sterilním obvazem.
- Každá hluboká řezná rána musí být okamžitě prohlédnuta a ošetřena lékařem.
- Jakákoli menší řezná rána by měla být prohlédnuta lékařem a popř. ošetřena.

Technické údaje

Hmotnost

Celkem (stropní modul)	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Stropní vestavný kryt	35 kg / 77 lbs. (US)
Paprskový modul	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Kryt	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maximální průtok při průtokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 barů	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

Minimální průtok

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maximální průtok při průtokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 barů	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

Minimální průtok

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maximální průtok při průtokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 barů	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

Minimální průtok

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Provozní podmínky

Přípustné provozní teploty

Teplota studené vody	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
DTeplota teplé vody	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Doporučená teplota teplé vody	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Kombinace s průtokovými ohřivači je vyloučena.

Přípustný průtokový tlaků

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 barů
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 barů
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 barů
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 barů
Doporučený průtokový tlaků	300 kPa / 44 psi / 3 barů
Zkušební tlak	max. 16 barů
při zkoušce vodou po dobu 60 sekund	
Provozní tlak	max. 11 barů

Doporučená tvrdost vody

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH

V případě vyšší tvrdosti vody instalujte do hlavního přívodního potrubí odvápnovací systém.

Rozměry naleznete na konci návodu.

Elektrotechnické údaje

Údaje o primárním připojení

Jmenovité napětí	100 – 240 V AC
Frekvence	50 – 60 Hz
Jmenovitý výkon	< 28 W
Standby-výkon	< 2 W

Stropní modul

Napájecí napětí	12 V DC
Okolní teplota	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Relativní vlhkost	



UPOZORNĚNÍ!

Ni primeren za uporabo v parni kopeli.

Osvětlovač

Technológia	LED (RGBW)
Stupeň el. krytí	IP X5
Kompatibilita	ZigBee Light Link

Označení

CE

Dornbracht doporučuje zapojit do instalace systémového integrátora.

Pokyny k elektrické energii

Řiďte se podle předpisů pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddíl 701 (IEC 60364-7-701). Dodržujte odchylné národní předpisy. Následující elektrokomponenty musí být instalovány mimo bezpečnostní oblasti 0 – 2: Dostupno napájení (revizija).

Výrobek musí být trvale připojen k napevno uloženým rozvodům.

Stavební připravenost

Musí být zajištěno, aby bylo možné odpojit výrobek všepólově od napájení.

- Residual current device
- Overcurrent protection device



OSTRZEŻENIE!

Symbol ostrzega przed możliwością śmierci bądź ciężkich obrażeń na skutek nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.



OSTROŻNIE!

Symbol ostrzega przed lekkimi bądź średnimi obrażeniami na skutek nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.



UWAGA!

Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek nieprzestrzegania wskazówek.



WSKAZÓWKA!

Symbol wskazuje na ważne informacje.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie wskazówek.

Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczące produktu należy przekazać użytkownikowi końcowemu.

W przeciwnym razie gwarancja producenta może być przy wystąpieniu szkody ograniczona.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu lub obsługi należy skontaktować się z serwisem technicznym Dornbracht.

Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej Dornbracht:

www.dornbracht.com.



WSKAZÓWKA!

Informacje na temat przewodnika po planowaniu można znaleźć na stronie <https://td.dornbracht.com>.



UWAGA!

Prosimy koniecznie zapoznać się dokładnie z poniższymi wskazówkami dla użytkownika. W wypadku niezastosowania się do nich firma Dornbracht AG & Co. KG odmawia przejęcia wszelkiej odpowiedzialności.

Wszelkie prace dotyczące instalacji sanitarnej muszą być wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji sanitarnej zgodnie z właściwymi wytycznymi DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami właściwymi dla danego kraju oraz miejscowego przedsiębiorstwa zaopatrzenia w wodę.

Wszelkie prace dotyczące instalacji elektrycznej muszą być wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji elektrycznej zgodnie z właściwymi wytycznymi DIN / EN (VDE 0100 itp.), przepisami właściwymi dla danego kraju oraz miejscowych zakładów energetycznych.



Prace elektryczne wykonywać wyłącznie w warunkach beznapięciowych!

Przepisy lokalne BHP obowiązują zawsze nadrzędnie.



Używać wyłącznie dostosowanych drabin i pomocy do wspinania się.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek ostrych krawędzi!

Do wykonywania niezbędnych prac używać zawsze rękawic roboczych.

Unikać każdego kontaktu innych części ciała (np. głowy) z ostrymi krawędziami.

- Uszkodzoną część ciała ułożyć w podwyższonej pozycji.
- Rany cięte w razie potrzeby oczyścić, zdezynfekować i założyć sterylny opatrunek.
- Każda głęboka rana cięta wymaga natychmiastowej konsultacji i leczenia przez lekarza!
- Każda mniejsza rana cięta wymaga konsultacji i ewentualnego leczenia przez lekarza!

Dane techniczne

Ciężar

Razem (moduł podsufitowy).....	57,5 kg / 127 lbs. (US)
Obudowa sufitowa	35 kg / 77 lbs. (US)
Moduł strumienia	17 kg / 37,5 lbs. (US)
Pokrywa	5,5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Maksymalny przepływ przy ciśnieniu hydraulicznym 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Przepływ minimalny	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Maksymalny przepływ przy ciśnieniu hydraulicznym 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Przepływ minimalny	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Maksymalny przepływ przy ciśnieniu hydraulicznym 300 kPa / 44 psi / 3 bar	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Przepływ minimalny	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Warunki eksploatacji

Dopuszczalne temperatury robocze

Temperatura wody zimnej	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Zalecana temperatura zimnej ciepłej	15 °C / 59 °F
Temperatura wody ciepłej	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Zalecana temperatura wody ciepłej	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

Połączenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone.

Połączenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 bar
Zalecane ciśnienie hydrauliczne	300 kPa / 44 psi / 3 bar

Zalecana twardość wody

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH
--

W wypadku twardej wody zamontować na głównym przewodzie doprowadzającym wodę zimną urządzenie do zmiękczenia wody.

Wymiary znajdują się na końcu niniejszej instrukcji.

Dane elektrotechniczne

Dane połączenia podstawowego

Napięcie znamionowe	100 – 240 V AC
Częstotliwość wejściowa	50 – 60 Hz
Moc znamionowa	< 28 W
Standby-znamionowa	< 2 W

Moduł podsufitowy

Napięcie zasilania	12 V DC
Temperatura otoczenia	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Wilgotność względna	



WSKAZÓWKA!

Nie nadaje się do stosowania w łaźni parowej.

Iluminant

Technologie	LED (RGBW)
Klasa ochrony	IP X5
Kompatybilność	ZigBee Light Link

Oznakowanie	CE
-------------------	----

Dornbracht zaleca konsultację z integratorem systemów.

Wskazówki dotyczące elektryki

Przestrzegać przepisów dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, część 701 (IEC 60364-7-701). Uwzględnić przy tym także przepisy obowiązujące w danym kraju. Następujące elementy instalacji elektrycznej muszą być zamontowane poza strefami ochronnymi 0 – 2: Dostępne zasilanie (rewizja).

Produkt musi być połączony trwale z przewodami położonymi na stałe.

Uwzględnić przy projektowaniu (przez użytkownika)

Należy zapewnić możliwość odłączenia produktu od sieci dla wszystkich biegunów.

- Residual current device
- Overcurrent protection device



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ предупреждает о возможности получения тяжелых травм или смертельного исхода в случае несоблюдения указаний по технике безопасности.



ВНИМАНИЕ!

Этот символ предупреждает о травмах легкой и средней тяжести в случае несоблюдения указаний по технике безопасности.



ВАЖНО!

Этот символ предупреждает об опасности материального ущерба в случае несоблюдения указаний.



УВЕДОМЛЕНИЕ!

Этот символ обращает внимание на важную информацию.

Прочитайте данное руководство и соблюдайте данные указания.

Все руководства и документы, относящиеся к тому или иному изделию, подлежат передаче конечному пользователю. Иначе в случае повреждения ответственность производителя может быть только ограниченной.

При возникновении вопросов или сомнений относительно монтажа или обслуживания обращайтесь в службу технической поддержки компании Dornbracht. Соответствующие контактные данные вы найдете на обороте данного руководства или на вебсайте компании Dornbracht:
www.dornbracht.com.



УВЕДОМЛЕНИЕ!

Информацию о руководстве по планированию можно найти на сайте <https://td.dornbracht.com>.



ВАЖНО!

Пользователь в обязательном порядке должен внимательно ознакомиться со следующими указаниями. В случае их несоблюдения компания Dornbracht AG & Co. KG снимает с себя любую ответственность.

Все санитарно-технические работы должны проводиться квалифицированным сантехником согласно соответствующим положениям стандартов DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO и т.д.), региональным нормативно-правовым актам и предписаниям местных водоснабжающих организаций.

Все работы по электрическому монтажу должны проводиться квалифицированным монтером-электриком согласно соответствующим положениям стандартов DIN / EN (VDE 0100 и т.д.), региональным нормативно-правовым актам и предписаниям местных энергоснабжающих организаций.



Электротехнические работы следует производить только в обесточенном состоянии.

В приоритетном порядке следует соблюдать местные правила техники безопасности.



Использовать только пригодные лестницы или подмости.



ВНИМАНИЕ!

Опасность травм в результате контакта с острыми краями.

При проведении необходимых работ всегда носите защитные перчатки.

Избегайте контакта других частей тела (напр., головы) с острыми краями.

- Приподнять поврежденную часть тела.
- Порез при необходимости прочистить, дезинфицировать и наложить стерильную повязку.
- При глубоком порезе необходимо обратиться к врачу для проведения обследования и соответствующего лечения.
- При небольшом порезе необходимо обратиться к врачу для проведения обследования или соответствующего лечения.

Технические характеристики

Вес

общий (верхний модуль)	57,5 кг / 127 lbs. (US)
Корпус для встраивания в потолок	35 кг / 77 lbs. (US)
Модуль струи	17 кг / 37,5 lbs. (US)
крышка	5,5 кг / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

Максимальный пропускной расход при гидравлическом напоре 300 кПа / 45 psi / 3 бар	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm
Минимальный расход	
TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

Максимальный пропускной расход при гидравлическом напоре 300 кПа / 45 psi / 3 бар	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
Минимальный расход	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

Максимальный пропускной расход при гидравлическом напоре 300 кПа / 45 psi / 3 бар	
TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm
Минимальный расход	
TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

Условия эксплуатации

Допустимая рабочая температура

Температура холодной воды	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
Температура горячей воды	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
Рекомендуемая температура горячей воды	≤ 60 °C / ≤ 140 °F
Комбинация с проточными водоподогревателями	исключена.

Гидравлический напор

Допустимый гидравлический напор	
35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 бар
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 бар
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 бар
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 бар
Рекомендуемый гидравлический напор	300 kPa / 44 psi / 3 бар
испытательное давление	макс. 16 бар
при испытании водой в течение 60 секунд	
Рабочее давление	макс. 11 бар

Рекомендуемая жесткость воды

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO ₃ / 7,5 – 8,8 °e / 10,7 – 12,5 °fH
--

Электротехнические характеристики

Данные первичного подключения

Номинальное напряжение	100 – 240 V AC
Номинальная мощность	< 3 W
Частота на входе	< 28 W
Standby-представление	< 2 W

Верхний модуль

Напряжение питания	12 V DC
температура окружающего воздуха	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
Wilgotność względna	



УВЕДОМЛЕНИЕ!

Не подходит для использования в паровой бане.

Осветитель

Технология	LED (RGBW)
Степень защиты	IP X5
Совместимость	ZigBee Light Link
Маркировка	CE

Dornbracht рекомендует привлечь системного интегратора.

Указания по электрике

Учитывайте предписания по зонам защиты согласно DIN VDE 0100, часть 701 (IEC 60364-7-701). Обязательно соблюдайте нормы, действующие на территории вашей страны. Следующие электрокомпоненты должны быть установлены вне зон защиты 0 – 2: Доступность источника питания (ревизия).

Изделие должно быть подключено к постоянному источнику питания и проводке заданной спецификации.

Предусматривает заказчик

Обеспечьте возможность отключения всех полюсов изделия от сети.

- Residual current device
- Overcurrent protection device

Если жесткость воды в месте работы прибора выше, установите на главном водопроводе установку для умягчения воды.

Размеры можно найти в конце руководства.

CN 一般安全提示。



警告!

该符号警告使用者如不遵守安全提示将会受到轻度或中度伤害。



小心!

该符号警告使用者如不遵守安全提示将会受到轻度或中度伤害。



注意!

该符号警告使用者如不遵守提示将导致财产损失。



提示!

该符号提醒使用者注意重要信息。

请阅读说明书，并遵循指导。

产品相关的说明书和文档资料必须交给最终用户。否则，产品发生损坏时制造商的赔偿限额会有所限制。

如果您在安装或使用过程中有任何疑问或不确定的情况，请与 Dornbracht 公司技术服务部门联系。相关联系信息位于本说明书背面，或者您也可以访问 Dornbracht 公司网站主页：

www.dornbracht.com.



提示!

有关规划指南的信息可在 <https://td.dornbracht.com>.



注意!

必须仔细阅读以下用户提示。如不遵守这些提示，Dornbracht AG & Co. KG 将不承担任务责任。

所有水暖安装工作必须由经验丰富的、具备资格认证的专业水暖安装人员根据相关 DIN / EN 规定（DIN 1988、EN 1717、EN 806、TVO 等）、国家专门的法律法规和当地的供水公司的规定进行。

所有电气工作必须由经验丰富的、具备资格认证的专业电工人员根据相关 DIN / EN 规定（VDE 0100 等）、国家专门的法律法规和当地电力供应公司的规定进行。



只能在断电状态下进行电气作业!

必须优先遵守当地事故预防条例。



仅使用合适的梯子 / 攀登器械。



小心!

锋利的边缘会导致切割风险

进行必要的工作时，始终戴上防护手套。

避免其他身体部位（如头部）与尖锐的边缘接触。

- 抬起受伤的身体部位。
- 必要时对切割伤口进行清洁、消毒并使用无菌绷带进行处理。
- 任何深切伤都必须及时由医生检查和治疗。
- 任何微小切伤应该由医生检查并在必要时进行治疗。

技术数据

重量

总体 (吊顶模块)	57.5 kg / 127 lbs. (US)
天花板安装外壳	35 kg / 77 lbs. (US)
射流模块	17 kg / 37.5 lbs. (US)
盖板	5.5 kg / 12 lbs. (US)

35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

300 kPa / 45 psi / 3 巴水流压力时的最大流量

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	6,8 l/min / 1,8 gpm

最小流量

TEMPEST	5 l/min / 1,3 gpm
AQUA CIRCLE	5 l/min / 1,3 gpm

35 625 970 90

300 kPa / 45 psi / 3 巴水流压力时的最大流量

TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm

最小流量

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm

35 630 970 90

300 kPa / 45 psi / 3 巴水流压力时的最大流量

TEMPEST	10 l/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE	12 l/min / 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR	24 l/min / 6,3 gpm
EMBRACE	60 l/min / 15,9 gpm

最小流量

TEMPEST	9 l/min / 2,4 gpm
AQUA CIRCLE	6 l/min / 1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR	20 l/min / 5,3 gpm
EMBRACE:	55 l/min / 14,6 gpm

墙装组件

运行条件 允许运行温度

冷水温度	5 – 25 °C / 41 – 77 °F
热水温度	50 – 65 °C / 120 – 149 °F
建议热水温度	≤ 60 °C / ≤ 140 °F

不包括与连续式加热器的组合。

允许水流压

35 630 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 巴
35 625 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 巴
35 615 970 90	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 巴
35 615 970-90 0010	100 – 500 kPa / 15 – 72 psi / 1 – 5 巴
建议水流压力	300 kPa / 44 psi / 3 巴
测试水压,	最大16巴 持续60秒
运行水压,	最大11巴

建议水硬度

6 – 7 °dH / 107 – 125 ppm CaCO₃ / 7.5 – 8.8 °e / 10.7 – 12.5 °fH

水硬度较大时，在主管道冷水中安装一个软水设备。

尺寸信息在本说明书末尾。

电气技术数据

主要连接数据

额定电压	100 – 240 V AC
输入频率	50 – 60 Hz
额定功率	< 28 W
Standby-业绩	< 2 W

吊顶模块

电源电压	12 V DC
环境温度	≤ 40 °C / ≤ 104 °F
相对湿度	



提示!

不适合在蒸汽浴中使用。

光照剂

技术	LED (RGBW)
防护等级	IP X5
兼容性	ZigBee Light Link

标记

Dornbracht建议, 一个咨询系统集成商

电气提示

请遵守 DIN VDE 0100, 第 701 节 (IEC 60364-7-701) 于保护范围的规定。必须注意各国的不同规定。以下组件不得安装在 0 – 2 安全区域内: 可访问的电源 (修订版)。

该产品必须与固定件永久连接。

客户提供

请务必确认产品与电源完全断开

- Residual current device
- Overcurrent protection device

DE Elektro-Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

GB Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701).

NL Informatie elektrische installatie

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht.

FR Consignes concernant l'installation électrique

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

IT Indicazioni elettriche

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

ES Indicaciones eléctricas

Respete las normas de los campos de protección según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

US Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701).

SE Information om elinstallation

Beakta föreskrifterna för skyddsområdena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701)

CZ Pokyny k elektrické energii

Řiďte se podle předpisů pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddíl 701 (IEC 60364-7-701).

PL Wskazówki dotyczące elektryki


Przestrzegać przepisów dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, część 701 (IEC 60364-7-701).


RU Указания по электрике

Учитывайте предписания по зонам защиты согласно DIN VDE 0100, часть 701 (IEC 60364-7-701).


CN 电气提示

请遵守 DIN VDE 0100，第 701 节 (IEC 60364-7-701) 于保护范围的规定。






Deckenmodul mit Lichtkontroller und LED
(Ceiling module with light controller and LED)




LED Netzteil
(LED Power supply unit)




Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Überstromschutzeinrichtung
(Residual current device
Overcurrent protection device)


Aqua Circle




Tempest




Queens Collar




Embrace




35 615 979 90




35 615 979-90 0010




35 625 979 90




35 630 970 90
















DE Technische Informationen. GB Technical information.
 NL Technische informatie. FR Informations techniques.
 IT Informazioni tecniche. ES Información técnica.
 US Technical information. SE Teknisk information.
 CZ Technické informace. PL Informacje techniczne.
 RU Техническая информация. CN 技术信息。

dornbracht.com
 td.dornbracht.com
 Installations Guide







DE Benötigte Werkzeuge. GB Required tools. NL Benodigd gereedschap. FR Outils nécessaires. IT Attrezzi necessari.
 ES Herramientas necesarias. US Required tools. SE Erforderliga verktyg. CZ Potřebné nástroje. PL Potrzebne narzędzia.
 RU Требуемые инструменты. CN 必备工具。

			
			
 10, 19, 30 mm	 3 mm		




35 615 970 90

ROW - Rest of World





35 615 970-90 0010

US / CA - United States / Canada




35 104 970 90-90 00 10



DE Ergänzendes Zubehör. GB Supplementary accessories. NL Aanvullende toebehoren. FR Accessoires complémentaires. IT Accessori complementari. ES Complementos adicionales. US Supplementary accessories. SE Kompletterande tillbehör. CZ Doplnkové příslušenství. PL Wyposażenie dodatkowe. RU Дополнительные комплектующие. CN 补充配件。


35 426 970-90 0010

US / CA - United States / Canada




35 085 970-90 0010

US / CA - United States / Canada







35 080 970-90 0010

US / CA - United States / Canada







35 625 970 90

ROW - Rest of World




35 630 970 90

ROW - Rest of World



1



2




min. 85 mm
[min. 3 3/8"]

M8 (35 615 970 90, 35 620 970 90,
35 630 979 90)
5/16 "-18 UNC (35 615 970-90 0010)

DE Montagebeispiel.
NL Montagevoorbeelde.
IT Esempi di montaggio.
US Installation Examples.
CZ Příklady montáže.
RU Примеры монтажа.


GB Installation example.
FR Exemple de montage.
ES Ejemplos de montaje.
SE Monterings exempel.
PL Przykłady montażu.
CN 安装范例。







min. 2000 N

3






i







i







4



5



















7

35 615 970 90 /
35 615 970-90 0010








7

35 625 970 90




7


35 630 970 90




8







9





10









mm [inches]






mm [inches]



mm [inches]



mm [inches]



Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com



01 03 59 005 00 / 11.2023